

# Doro HearPlus 313ci

## Telefoontoestel met versterker en optische bel

HearPlus 313ci heeft een duidelijk leesbaar display en grote, holle toetsen. Daarnaast heeft deze telefoon een optische signalering, versterkte beltonen en een versterkt volume. De HearPlus 313ci is een zeer betaalbaar alternatief voor mensen die een beetje extra hulp kunnen gebruiken.

- ✓ Spreek- en belvolume kunnen tot +24 dB worden versterkt.
- ✓ Reguleerbare toon
- ✓ Luidspreker



**DORO – ALS U MODERNE TELECOMPRODUCTEN MET EEN HOGE GELUIDSKWALITEIT, BETERE LEESBAARHEID EN EEN GROTER GEBRUIKSGEMAK WENST.**

# Doro HearPlus 313ci



## Hoofdkenmerken

Voorgeprogrammeerd bellen	✓
Luidspreker	✓
Weergave gesprekstijd	✓
Menu navigatie	✓
Klok	✓

## Geheugens

Nummerherhaling	15
Directe geheugentoetsen	3
Grootte telefoonboek	30

## Beeldscherm van basisunit

Alfanumeriek beeldscherm	✓
Schermgrootte (H x B mm)	95*35
Grote tekens in display	✓

## Klanken & signalen

Eenstemmige beltonen	9
Optisch belsignaal	✓
Instellingen volume belsignaal (behalve uit)	3
Belsignaal uit	✓

## Akoestiek

Maximaal ontvangsniveau (dB RLR)	-24
Minimaal ontvangsniveau (dB RLR)	-6
Maximaal ontvangsniveau (dB(A))	112

Minimaal ontvangsniveau (dB(A))	94
Klankkleuraanpassing op 250 Hz (dB)	6
Klankkleuraanpassing op 4 KHz (dB)	12
HAC (geschikt voor dragers van een gehoorapparaat)	✓
HAC gevoeligheidsniveau op 1 KHz (dB-A/M)	-24
HAC toelaatbaar bereik frequentierespons	✓
HAC lineariteit +/-1 dB	✓
Maximaal belvolume (dB(A)) op 1 meter afstand	85
Volume instellen d.m.v. draaiknop	✓
Toonregeling	✓

## Nummerweergave van oproep

Geheugen nummerherkenning <sup>1</sup>	15
Naamweergave vanuit telefoonboek	✓
Datum- en tijdstempel - interne klok	✓

## Ergonomie

Eenvoudig schoon te maken oppervlakten	✓
Toetsen met hoog contrast en matte afwerking (tegen weerspiegeling)	✓
Holle toetsen	✓
Vlakke voorkant voor eenvoudige bediening	✓
Muurbevestiging mogelijk	✓

## Technologie

PSTN	✓
------	---