

Amplificateur téléphonique
Inline-telefoonversterker
PL-51 / TA-2




Désormais, vous réglez le volume de votre téléphone à votre convenance.

Connectez le PL-51 ou le TA-2 à votre téléphone fixe et profitez immédiatement de ses bienfaits.

Nu »spreekt« uw telefoon met het volume dat u wenst.

PL-51 of TA-2 op uw stationaire telefoon aansluiten en onmiddellijk ontspannen telefoneren





Une simple pression sur une touche (augmentation de l'amplification) et votre amplificateur téléphonique PL-51 vous restitue un son deux fois plus fort.
 Als de toets (extra versterking) ingedrukt is, verdubbelt de inline-telefoonversterker PL-51 het ingestelde volum

FR C'est à vous de choisir : l'amplificateur de téléphone **PL-51** à piles, facile à utiliser, trouve facilement sa place dans votre valise. Mais peut-être préférez-vous le **TA-2** pour un usage fixe ? Votre audioprothésiste sera heureux de vous donner de plus amples informations.

DE De keuze is aan u: de gebruiksvriendelijke telefoonversterker **PL-51** werkt op batterijen en past gemakkelijk in uw tas. Of misschien geeft u de voorkeur aan de **TA-2** voor stationair gebruik? Uw specialist in hoortoestellen vertelt u er graag meer over.

**Accessoires spéciaux
 Speciale accessoires:**



FR Pas besoin d'un nouveau téléphone pour mieux comprendre votre interlocuteur. Connectez simplement l'amplificateur téléphonique **PL51** ou **TA2** entre le combiné et le téléphone pour que celui-ci compense aisément les pertes auditives légères et moyennes. Vous pouvez enfin entendre votre interlocuteur de manière claire et distincte.

Les amplificateurs téléphoniques PL-51 et TA-2 :

- Peuvent être connectés à tous les téléphones fixes modernes disposant d'une fiche standard entre le poste et le combiné
- Amplification réglable sans à-coups directement au niveau du combiné
- Possibilité de régler les graves et les aigus

- Alimentation par piles (le TA-2 dispose également d'un bloc d'alimentation)
- Prise pour connexion de boucle magnétique, cordon binaural/monaural, casque d'écoute
- Transmission directe à l'appareil auditif par sabot-audio
- Peuvent être associés à d'autres systèmes, par exemple des appareils à transmission infra-rouge, radio ou en réseau.

DE U heeft geen nieuwe telefoon nodig om uw gesprekspartners beter te verstaan.

Gewoon de telefoonversterker PL51 of TA2 aansluiten tussen hoorn en telefoontoestel, en uw normale telefoon wordt een toestel dat licht tot middelzwaar gehoorverlies zonder moeite

compenseert. U verstaat uw gesprekspartner opnieuw luid en duidelijk.

De inline-telefoonversterkers PL-51 en TA-2:

- Aansluitbaar op alle moderne stationaire telefoontoestellen met standaard stekverbinding tussen telefoon en hoorn
- Traploos instelbare volumeversterker direct aan de hoorn
- Hoge-/lage-tonenregeling
- Gebruik met batterijen (TA-2 ook met netadapter)
- Aansluiting voor teelus, binaurale/monaurale kabels, hoofdtelefoon
- Directe transmissie naar hoorapparaten via audioschoen
- Combineerbaar met andere accessoires zoals infrarood-, radio- of ringleidinginstallaties

données techniques / technische gegevens	PL-51 (A-4506-0)	TA-2 (A-4512-0)
Dimensions (mm) / Afmetingen (mm):	H/h: 40 x l/b: 70 x P/d: 105	h/h: 52 x l/b: 115 x p/d: 157
Couleur / Kleur:	argent / zilver	blanc/gris clair – wit/lichtgrijs
Poids / Gewicht:	122 g	253 g
Amplification d'écoute / Geheerversterking:	35 dB	35 dB
Alimentation: / Voeding:	2 piles 1,5 V / 2 x 1,5 V batterijen	230 V (secteur) / 230 V (netadapter) ou 4 piles 1,5 V / 4 x 1,5 V batterijen

Accessoires / Speciale accessoires
1 (A-4921-0) Boucle magnétique pour transmission par induction vers des contours d'oreille / Teelus voor inductieve transmissie naar aho-hoortoestellen
2 (A-4940-0) Cordon monaural pour connexion à un appareil auditif / Monaurale kabel voor aansluiting op hoortoestellen
3 (A-4950-0) Cordon binaural pour connexion à un appareil auditif / Binaurale kabel voor aansluiting op hoortoestellen
4 (A-4903-0) Casque stéthoscopique ergonomique adapté à la forme de l'oreille (s'insère dans le conduit auditif) headset met ergonomische oorpasvorm (past zich aan de gehoorgang aan)
5 (A-4902-0) Casque stéthoscopique léger / vederlichte headset
6 (A-4905-0) Casque d'écoute classique / klassieke hoofdtelefoon
7 (A-4904-0) Écouteurs discrets / discrete oortelefoon