

GEEMARC CL-600 (ook bekend onder de naam 'Clearsound') **199,-**

Direct Vibe hoorn met been-geleiding	55,-
CLA-7 inductie nekbus met ingebouwde microfoon	69,-
T-link mono oorhaak (één oor; inductieve koppeling met een gehoorapparaat)	37,-
T-link duo oorhaak (beide oren; inductieve koppeling met een gehoorapparaat)	47,-
Trilkussen	24,-

- Handenvrij spreken en - kiezen**
- Voor het inkomende geluid (luister-deel)**
 - regelbaar hoorn-volume: **grote versterking** mogelijk (max 28 dB)
 - extra geluidsversterking mogelijk met 10 dB door indrukken van knop in hoorn (tijdens luisteren ingedrukt houden; totaal max 38 dB)
 - regelbare versterking van hoge of lage tonen (max 10 dB)
 - al dan niet continue gehoorversterking (voor gebruik met goed horende huisgenoten)
 - hoornluidspreker met luisterspoel voor gehoor-apparaten
 - aansluiting voor headset
- Voor het uitgaande geluid (spreek-deel):**
 - versterking van de microfoon voor **zachtsprekende** gebruiker (2 standen versterking)
- Blauw verlichte display met grote cijfers geeft weer:**
 - telefoonnummer/naam, met terugbelfunctie (nummerweergave; naam mits voorgeprogrammeerd; geschikt voor analoge KPN-lijnen; abonnement op dienst nummerweergave vereist)
 - door u gekozen nummers / klok / timer
- Geheugens:**
 - 3 directe speciale geheugens (rood-blauw-groen)
 - 6 directe geheugens (met één toets te bedienen) met indexkaart
 - 99 geheugens op naam / 30 laatst-gekozen nummer (redial)
- Pre-dialing / voorbereidend kiezen** (eerst rustig alle cijfers ingeven; pas bij opnemen van de hoorn wordt het nummer gekozen)
- Duidelijk contrast van de grote toetsen tot de achtergrond**
- Duidelijke signalering inkomende gesprekken via:**
 - oproepsignaal (uitschakelbaar en hard-zacht) en klank (4 standen)
 - **flitser** (uitschakelbaar)
 - aansluiting voor tril-element (shaker; voor onder kussen)
- Alarm:** bij indrukken van de alarm toets op toestel of zender:
 - worden geprogrammeerde alarmnummers (max 6) gekozen
 - wordt een inspreekbare alarmboodschap afgespeeld
 - schakelt toestel het handenvrij spreken in
 - stopt alarmering zodra een oproepene bevestigt
 - afmetingen polszender: 45 x 35 x 13 mm (2 stuks meegeleverd)
- Mogelijkheid tot inbellen en --na ingave pincode-- inschakelen van de handsfree voor ruimtespreken**
- Audio-uitgang voor het aansluiten op een gehoorapparaat, ringleiding, implantaat of voor het opnemen van gesprekken op een externe recorder**
- Headset-aansluiting en bedien-toets op het toestel** (hoorn kan blijven liggen)
- Automatische 'On-Hook' inschakelbaar** (indien nummer 'in-gesprek' is, wordt de lijn na 8 sec vrijgemaakt)
- Ruggespraak-toets** (mute; vasthouden)
- Voor wisselgesprek of gebruik op een centrale:**
 - doorverbindtoets (flash: 100/300 msec) en pauze-toets
- Toon/puls-omschakelbaar kiessysteem / Wandmontage mogelijk**
- Battery-backup: 4 x AAA batterij** (niet meegeleverd)
- Handleiding: Engels + Franstalig (Nederlandstalig in voorbereiding) / Display in vele talen**
- Garantie: 12 maanden**